



## HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, $\varnothing$ DC / Zeff: 160/18mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Tehnični opis

Serijska	HELISLOT
$\varnothing$ rezila $D_c$	160 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	18
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	18
Dolžina vratu $L_1$	35 mm

maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	45 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Širina zarez $a_p$	10 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D160-10-40-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
--	----------