




HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, \varnothing DC / Zeff: 80/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

efektivno število rezil Z_{ef}	10
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Serija	HELISLOT
\varnothing rezila D_c	80 mm
maksimalna globina zarez $a_{e\ maks}$	22,5 mm

Dolžina vratu L_1	27 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Širina zareze a_p	10 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D080-10-22-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
------------------------------------------------------	----------