




## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing$ Dc/številoC/število rezil Z: 63/7mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226486 63/7
GTIN	7291075314144
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	45 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	63 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
$\varnothing D_3$	59 mm
Serija	HELI3MILL

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	2,9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	125 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	122,4 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	515,62 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,9 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	TP..1003..
Število rezil Z	7
Oznaka proizvajalca	HM390 FTP D063-7-22-10
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 1	229695 1
---	----------