

**TPKT 1003PDR, IC808, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 1003PDR
Serija	HELI3MILL
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Zvrst	IC808
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		