


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225808 GG
GTIN	7291075460421
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$  mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Tip	GG
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
Serija	NEODO
Debelina ploščice E	4,76 mm
Geometrija	PNTR

Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080408PNTR
Zvrst	IC5100
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG	primerno	300 m/min	K
G GG	pogojno primerno	240 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		