



XNMU 040310T, IC810, Tip: GGG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Razred artikla	19A

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Serijska	LOGIQ4FEED
Podajanje f_z	0,8 mm
Tip	GGG
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 040310T
Radij rezila	1 mm
Geometrija	T

Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310T IC810
Zvrst	IC810
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		