

**XNMU 040310RM-T, IC808, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 040310RM-T
Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Tip	UNI
Radij rezila	1 mm
Geometrija	RM-T
Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808

Zvrst	IC808
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		