


**CCMW 09T308, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T308
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Serija	ISOTURN
Zvrst	IC807
Lomilec odrezkov	M3P
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T308-M3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje