


**CCMW 09T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f	0,06 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Lomilec odrezkov	F3M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Globina reza a_p	0,1 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	IC807
Serijska	ISOTURN
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T304-F3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje