


**CCMW 09T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Lomilec odrezkov	M3M
Zvrst	IC807
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T304
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm

Serijska številka	ISOTURN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T304-M3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje