


**CCMW 09T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,1 - 2 mm
Zvrst	IC807
Podajanje f	0,06 - 0,25 mm/v
Serija	ISOTURN
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T304
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	F3P

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T304-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje