

**DCMT 11T308, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Serija	ISOTURN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	F3P
Zvrst	IC807
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,15 - 2 mm
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T308-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje