

**DCMT 11T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,15 - 2 mm
Lomilec odrezkov	F3P
Zvrst	IC807
Serijska	ISOTURN
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T304-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje