

**DCMT 11T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Globina reza $a_p$	0,8 - 3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	IC807

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Lomilec odrezkov	M3P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Serijska	ISOTURN
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T304-M3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje