

**VCMT 160402, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zvrst	IC807
Serija	ISOTURN
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,1 - 1,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Lomilec odrezkov	F3M
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Oznaka proizvajalca	VCMT 160402-F3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje