

**VCMT 160404, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	F3P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	IC807
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 1,8 mm

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Serijska	ISOTURN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Oznaka proizvajalca	VCMT 160404-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje