


**CNMG 120404, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Zvrst	IC8250
Lomilec odrezkov	M3P
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Oznaka proizvajalca	CNMG 120404-M3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje