


**CNMG 120408, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Globina reza $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Lomilec odrezkov	F3P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	IC8250
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	CNMG 120408-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje