

**CNMG 120404, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	IC6015
Lomilec odrezkov	F3M
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Oznaka proizvajalca	CNMG 120404-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje