

**CNMG 120412, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	M3M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Podajanje $f$	0,17 - 0,5 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Zvrst	IC6015
Radij rezila	1,2 mm
Oznaka proizvajalca	CNMG 120412-M3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje