

**CNMG 120412, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	IC6025
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	M3M
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Oznaka proizvajalca	CNMG 120412-M3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje