

**DNMG 150604, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Globina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,08 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	F3P
Zvrst	IC8250
Oznaka proizvajalca	DNMG 150604-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje