


**CNMG 120408, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	IC8250
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Radij rezila	0,85 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	M3P
Oznaka proizvajalca	CNMG 120408-M3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje