

**DNMG 150604, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Lomilec odrezkov	F3P
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Podajanje f	0,08 - 0,25 mm/v

Glavna uporaba	P
Zvrst	IC8150
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Oznaka proizvajalca	DNMG 150604-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje