

**DNMG 150608, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	M3M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Zvrst	IC6025
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-M3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje