

**DNMG 150608, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Zvrst	IC6015
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Lomilec odrezkov	M3M
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Globina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-M3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje