

**DNMG 150608, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	IC8250
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	M3P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-M3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje