


**WNMG 080408, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,08 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	F3P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Globina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	IC8250
Radij rezila	0,8 mm
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje