

**VNMG 160408, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	F3P
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	IC8150
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,08 - 0,24 mm/v
Oznaka proizvajalca	VNMG 160408-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje