

**WNMG 080408, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	M3M
Zvrst	IC6015
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-M3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje