

**VNMG 160404, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f	0,08 - 0,24 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	F3P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Radij rezila	0,4 mm

Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Zvrst	IC8250
Glavna uporaba	P
Oznaka proizvajalca	VNMG 160404-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje