

**WNMG 080404, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Lomilec odrezkov	F3M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	IC6015
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Oznaka proizvajalca	WNMG 080404-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje