


**WNMG 080408, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	M3M
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Zvrst	IC6025
Rezalni material	Karbidna trdina

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-M3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje