



## HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, $\varnothing$ DC / Zeff: 160/7mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnični opis

$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	40 mm
maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	45 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	160 mm
Serija	HELISLOT
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	60 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	7

Število rezalnih obračalnih ploščic	14
Dolžina vratu $L_1$	44 mm
Širina zareze $a_p$	18 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D160-18-40-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------