



HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Serijska	HELISLOT
Širina zareze a_p	16 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	6
Ø rezila D_c	125 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	20 mm
maksimalna globina zareze $a_{\text{e maks}}$	33 mm
Oznaka proizvajalca	SDN D125-16-40-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------