


**HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico,  $\varnothing$  DC / Zeff: 80/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Tehnični opis**

efektivno število rezil $Z_{ef}$	5
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Serija	HELISLOT
$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm

Dolžina vratu $L_1$	27 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	22,5 mm
Širina zareze $a_p$	12 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D080-12-22-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 3	229695 3
---	----------