

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina $a_p = 12$ mm, $\varnothing D: 50$ mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218567 50
GTIN	4045197530479
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
\varnothing vratu d_1	32 mm
\varnothing rezila D_c	50 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
maksimalna globina zarez $a_{e\ maks}$	8,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Dolžina vratu L_1	15 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	4
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1207
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219984
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2