

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218564 160
GTIN	4045197462503
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	41,2 mm
\varnothing rezila D_c	160 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	40 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	8

primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Ø vratu d ₁	70 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	16
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1203
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219950
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2