

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina $a_p = 12$ mm, $\varnothing D$: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218567 100
GTIN	4045197530509
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljen do $\varnothing D = 200$ mm.

Tehnični opis

\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	24,2 mm
\varnothing rezila D_c	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm

efektivno število rezil Z_{ef}	5
Ø vratu d_1	48 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1207
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219984
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2