



## FLASHPENTA PMN D-J/D-C rezalni vložki, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2/32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Razred artikla	26K

### Opis

#### Izvedba:

Za odrezovanje palice, trdih materialov in zahtevne uporabe. Lomilci odrezkov z izrazitim zaščitnim posnetim robom. Srednja do velika podajanja.

#### Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273576–273577.

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Tehnični opis

Radij rezila R	0,2 mm
Toleranca širine zareze w	0,03 mm
Širina zareze w	2 mm
Podajanje f	0,04 - 0,14 mm/v
Toleranca radija rezila R	0,03 mm
Serija	FLASHPENTA

Oznaka proizvajalca	PMN D32-2C02 IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	C
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC908
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje