

**TPKT 1003PDR, IC810, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	GGG
Serijska	HELI3MILL
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f_z	0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 1003PDR
Geometrija	PDR

Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Zvrst	IC810
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		