

**XNMU 043010HP, IC5820, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221214 S
GTIN	7291075393453
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,4 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Tip	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 043010HP
Radij rezila	1 mm
Geometrija	HP

Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Zvrst	IC5820
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
Inconel	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		