

**XNMU 040310T, IC830, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Tip	ST1400
Serijska	LOGIQ4FEED
Podajanje f_z	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 040310T
Geometrija	T

Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310T IC830
Zvrst	IC830
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		