

**TDKT 150512-PDR, IC808, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	HELI3MILL
Radij rezila	1,2 mm
Tip	ST900
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f_z	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 150512-PDR
Geometrija	PDR

Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Zvrst	IC808
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		