

**TDCT 1505PDR, IC882, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226564 S
GTIN	7291075312638
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Tip	S
Radij rezila	0,8 mm
Serija	HELI3MILL
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f_z	0,15 mm
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Zvrst	IC882
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		