


**CCMW 09T302, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Serijska	ISOTURN
Lomilec odrezkov	F3P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Globina reza $a_p$	0,1 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Zvrst	IC807
Podajanje f	0,06 - 0,25 mm/v
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T302-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje