

**Garant****Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.

Od  $\varnothing$  2,4 mm vaporizirani.

Od velikosti 4 mm s koničenjem oblike C. **Velika kovček za garnituro** 1–10 mm s 150 spiralnimi svedri: po 10 kosov  $\varnothing$  1–6, po 5  $\varnothing$  6,5–10. Garnitura je primerna za montažo ali delavnico.

**Napotek:**

Vel. 16 – 20: svedri z držalom  $\varnothing$  16 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 10 mm

Število svedrov: 150

Korak premera svedrov: 0,5 mm

**Tehnični opis**

Število svedrov	150
-----------------	-----

Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtnanja	1 - 10 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

**Pribor**

Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4	114150 4
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5	114150 6,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114150 4,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114150 6
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5	114150 3,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9	114150 9
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114150 5,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5	114150 1,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10	114150 10
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5	114150 9,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8	114150 8
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7	114150 7
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3	114150 3
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5	114150 7,5
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2	114150 2
Spiralni sveder HSS N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1	114150 1
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10C	115470 1-10C