

Garant**Konzola za centrični primež, za tip: 80****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 360152 80 |
| GTIN | 4045197678188 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Z izvrtinami za vpenjalne čepe art. 360025 18M16. Alternativna pritrditev z vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za **sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp** (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

- **5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.**
- **Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.**

Material:

Jeklo

Primerno za :

Centrične primeže art. 360130.

Dolžina: 250 mm

Širina: 120 mm

Višina: 125 mm

Medosna razdalja vpenjalnih čepov: 200 mm

Število izvrtin za vpenjalne čepe: 2

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Medosna razdalja vpenjalnih čepov | 200 mm |
| za tip | 80 |
| Višina | 125 mm |
| Širina | 120 mm |
| Dolžina | 250 mm |
| Število izvrtin za vpenjalne čepe | 2 |
| Vrsta izdelka | Pribor za primeže |