

**Garant****GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC kratki, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215605 20/4
GTIN	4045197409584
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s posebno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo. Primerne obračalne ploščice APMT 0602.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 0602..
Ø rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	85 mm

Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	16,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,9 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,68 stopinj
Serija	Softcut®
Ø $D_3$	18 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm	211750 0,45
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219827