



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 10-20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 µm.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	2
Merilno območje	10 - 20 mm
Ø nastavitvenega obroča	12,5 / 20 mm

Število mikrometrov	3
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 10-12,5 mm	428500 10-12,5
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 16-20 mm	428500 16-20
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 12,5-16 mm	428500 12,5-16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 16-20 mm	428605 16-20
	428745 10-12,5

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 10-12,5 mm

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 10-12,5 mm

428746 10-12,5

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 12,5-16 mm

428746 12,5-16

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 16-20 mm

428745 16-20

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 16-20 mm

428746 16-20